

親機	WCC10	オープン価格	JAN:4975584 702748
簡易移動機	WCM10	オープン価格	JAN:4975584 702298
子機	WCS10	オープン価格	JAN:4975584 702755

指定した簡易移動機と無料通話!



安定した通信!
DECT準拠方式で
安心の情報漏洩対策

親機⇄
簡易移動機・子機間

通話見通し
100m



簡易移動機・子機間

通話最大
200m

親機1台に対し
【簡易移動機・子機】
最大6台登録



親機〈固定・ACアダプター〉



防水
IPX4

簡易移動機〈充電式〉

病院・介護施設や、保育施設のみまもり、工場・倉庫などに活用!



子機〈固定〉

充電切れの心配がない
ACアダプタータイプをご用意。



防水
IPX3



※ACアダプターは防水
仕様ではありません。



ロケーションフリー

無線方式なので、電源がある場所などどこでも設置可能。
レイアウト変更が頻繁な場所や仮設施設にも最適。



低コストで導入・運用

内線システムのような交換機や配線および構内PHSのよ
うな通信料も不要。



シンプルな操作性

子機は呼出／応答ボタンを押すだけで発信・応答でき、
ご年配の方でも操作が簡単。



安心の防水型

簡易移動機は防沫型(IPX4※2)、子機は防雨型IPX3※3)。
水気のある場所でも安心して使用可能。



安定した通話

1.9GHzを使用するDECT準拠方式※1を採用。無線LAN
や電子レンジで使われている2.4GHzと混信せず、途切れ
ないクリアな通話を実現。



最大200mの子機間通話

親機⇄簡易移動機・子機間の通信可能距離は見通し
100m。親機を子機の中に設置することで、子機間通
話は最大200mまで可能。

※1 DECT準拠方式…DECT(Digital Enhanced Cordless Telecommunications)は、ETSI(欧州電気通信標準化機構)で標準化された世界で広く利用されている通信方式のひとつです。

※2 IPX4…飛沫に対する保護。いかなる方向からの水の飛沫によって有害な影響をうけない。

※3 IPX3…噴霧水に対する保護。鉛直から60°以内の噴霧水によって有害な影響をうけない。

親機 WCC10	簡易移動機 WCM10	子機 WCS10
情報を集中・コントロールする場所に設置  - 大きくて見やすいキープレート - 音とランプ(LED)でどの端末からの呼出しが分かる - 子機・簡易移動機を指定して発信可能 - AC100V ACアダプター	個人ごとに携帯  - 持ち運びやすい小型軽量 - 親機・子機・簡易移動機を指定して発信可能 - 音とランプ(LED)でどの端末からの呼出しが分かる - 防沫型 - 使用時間…〈待受〉約72時間 〈連続通話〉約5時間 充電池	場所ごとに設置  - 邪魔にならない小型軽量 - ボタンひとつで呼出／応答 - 防雨型 - AC100V ACアダプター
卓上スタンド置き・壁掛け	ストラップ首掛け・ベルトクリップ ※ストラップは付属していません。	据え置き・壁掛け

メロディー設定&ボリューム設定

着信メロディーは8種類。端末ごとに設定でき、音だけでどの端末からの呼出しが判別可能。
ボリュームも変えられるので、使用環境に合わせて調整可能。
※メロディー選択は親機・簡易移動機のみ。

圏外アラーム

子機と簡易移動機は、通信圏外になるとランプ(LED)で通知。


一斉呼出

親機・子機・簡易移動機の全端末に搭載。
緊急時や援助が必要な時に一斉呼出しできる。

自動応答モード

子機はボタンを押さなくても通話を開始。
作業中や手が不自由な方でもコミュニケーションしやすい。

■使用例 (病院・介護施設)



品名	親機	簡易移動機	子機
型番	WCC10	WCM10	WCS10
希望小売価格	オープン価格		
標準規格	ARIB STD-T101準拠		
周波数 (MHz)	1,895.616~1,902.528 (1.728MHz step)		
通信方式	時分割複信方式		
通話可能距離 (m)	100 (見通し)		
登録可能台数	親機に対して最大6台 (子機または簡易移動機) ※1		
防水性能	—	IPX4 (防沫型 (充電台は除く))	IPX3 (防雨型)
電源	専用ACアダプター AC100V (50/60Hz)	(簡易移動機) リチウムイオン電池 DC3.7V (充電台) 専用ACアダプター AC100V (50/60Hz)	専用ACアダプター AC100V (50/60Hz)
消費電力 (W)	0.9 (待受時) 1.1 (通話時)	1.4 (充電時)	0.4 (待受時、自動応答モード「切」時) 0.7 (通話時、自動応答モード「切」時)
連続通話時間 (h)	—	約5 (満充電時)	—
待受時間 (h)	—	約72 (自動応答モード「切」時) ※2	—
充電時間 (h)	—	約3	—
使用温度範囲 (℃)	0~+40	0~+40 (充電環境を含む)	0~+40
寸法 (高さ×幅×奥行 mm)	125×150×26	本体: 110×61×20 / 充電台: 46×φ90	110×61×20
質量 (g)	210 (ACアダプターを除く)	85 (充電台を除く)	100 (ACアダプターを除く)
付属品	ACアダプター (コード長1.8m) ×1個 木ネジ ×2本	ACアダプター (コード長1.5m) ×1個 ベルトクリップ ×1個 充電台 ×1個	ACアダプター (コード長1.8m) ×1個 ベルトクリップ ×1個 木ネジ ×2本
動作様	子機、簡易移動機へ 無制限 (呼出／応答ボタンを押すまで)	親機、子機、別の簡易移動機へ —	親機、別の子機、簡易移動機へ ※2 無制限 (呼出／応答ボタンを押すまで)
通話音量／着信音量 (通話音量と着信音量は連動)	—	通話 4段階 (大／中／小／最小) 着信 4段階 (大／中／小／切)	—
着信音	8種類から選択	8種類から選択	2種類固定 ※3
自動応答	—	あり	あり
通話不可時の警告 (ランプと警告音)	—	あり	あり
簡易移動機の電池切れ通知 (ランプと警告音)	あり	—	—

※1 ご利用の際は、親機に子機および簡易移動機を登録してください。

※2 自動応答モードに設定した子機を使用している場合は親機と自動応答設定した子機だけを呼出します。また、子機からは指定呼出できません。

※3 親機からの着信の場合…着信音1
別の子機からの着信の場合 (一斉呼出) …着信音4
簡易移動機からの着信の場合…着信音4

※「ワイヤレストーク」は当社の登録商標です。

安全上のご注意

●この製品は連絡・報知をサポートするもので、生命救済・事故防止を目的とした機器ではありません。

本製品の使用周波数に関するご注意

●本製品の使用周波数帯では、PHSの無線局のほか、異なる種類のデジタルコードレス電話の無線局が運用されています。
本製品は同一周波数帯を使用する他の無線局と電波干渉が発生しないように考慮されていますが、万一、本製品から他の無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、ご購入店、弊社カスタマーセンターにご連絡いただき、混信回避のための処置等 (例えばパーティションの設置等) についてご相談ください。
●CSデジタル放送を受信している環境で使用する場合、CSデジタル放送のアンテナ伝送路に本製品の電波が混入する可能性があります。この場合、シールド性の高い衛星放送対応の分波器、接続ケーブルをお使いいただくことで影響を軽減できる場合があります。

※規格及び外観は改良により、予告なく変更させていただくことがありますのでご了承ください。

製品に関する
お困りごとを解決!



スマートフォンで
各種設定方法が
わかる



ホームページでも初期設定や、各種端末の詳しい手順を確認できます。
QRコードからアクセスしてください。

カスタマーセンター

ナビダイヤル

0570-033-083

受付時間 9:30~17:00
(夏期・年末年始休暇は除く)

一部のIP電話で上記番号がご利用に
ならない場合: 050-3818-9016

DXアンテナ株式会社 本社/〒651-2241 兵庫県神戸市西区室谷1丁目2番2号
S147-8 2019年09月作成