

DELCATEC


SmartPhone コードレス スマートホン 特定小電力形インターホン 取扱い方法

【セット内容】 玄関子器 HC-3 1台、親器 HC-7 1台、親器用取付金具 1個、ACアダプタ PA-9-2 1個、小ネジ 4本、本ネジ 4本、取扱説明書 1部、保証書 1枚

詳しい取扱い方法は付属の取扱説明書を参照してください。

■基本システム図

【注意】本セットの玄関子器、親器はスマートホンコードレス (HC-100、HC-70、HC-30) とは互換性がありません!



- ① 玄関子器の呼出ボタンを押します。
 - ② 呼出用の信号を送信します。
 - ③ ②の信号を親器が受信すると呼出音 (ピンポン) を報知して、約30秒間の「応答」(親器の押ボタン) 待ち状態になります。
 - ④ 「応答」待ち状態のとき、親器の押ボタンを押すと通話ができます。
- 通話時間は、最初に呼出音を報知したときから、最大3分間 (呼出音が鳴ってすぐに押ボタンを押した場合) です。3分以内に終了したい場合は、親器の押ボタンを押してください。

●電波到達距離は、取付け場所や周囲の環境などにより短くなる場合があります。

電源

玄関子器 (HC-3) 単3アルカリ乾電池3本 (市販品) を使用。電池寿命は、1回の呼出で約10秒間の通話を1日10回するとして約6ヶ月間です。


親器 (HC-7) 付属の専用ACアダプタ (PA-9-2) を使用。

取付方法


既設のインターホンや押ボタンなどと取り換えて使用できます。

玄関子器

●JIS 1個用スイッチボックスに取付ける場合




●モルタル、木製の壁面・柱に取付ける場合



親器


●JIS 1個用スイッチボックスに取付ける場合



●モルタル、木製の壁面・柱に取付ける場合



●卓上に設置する場合



DX アンテナ株式会社

本社 〒682-0807 神戸市兵庫区安楽通2番15号 TEL (078) 682-0001 (代)
東京支店 〒116-0002 東京都港区新橋2丁目11番4号TEL (03) 5541-4569 (代)
カスタマーセンター/TEL (078) 682-0450 (代)

HC-10-B

※ "HC-10-B" の末尾 "B" は包装形態を示しています。

Do It Yourself

—誰にでも簡単に取付けられます。—

使用例

一般家庭だけでなく、店舗や会社などでも便利に使用できます。



システムアップ例


●別売りの玄関子器 (HC-3)、室内子器 (HC-8) や親器 (HC-7) を増設すると、より便利に使用が出来ます。増設台数に限りはありませんが、通話は1対1です。

一般家庭で

※玄関子器1台、親器1台、室内子器1台を増設。


- 玄関子器と室内子器間の呼出・通話はできません。
- 室内子器は親器からの呼出で押ボタンを押さなくても通話ができる自動応答モードが設定できますので手が放せない人や呼出てもなかなか応答しない人のいる部屋に取り付けると便利です。

(注) 2台以上の室内子器を自動応答モードに設定しますと誤動作の原因となります。



会社で

※親器1台と、室内子器2台を増設。



●受付 (玄関子器)



●総務部 (親器1)



●総務部 (室内子器1)



●社長室 (親器2)



本器は犯罪防止器ではありませんので空巢、強盗、窃盗者の侵入等の犯罪による損失・損害等が発生しても当社は一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。



プラスチック/紙
H1305×W1250×D60mm
再生紙使用


DELCATEC

Prestige Leader in Home Security

SmartPhone コードレス

スマートホン 特定小電力形インターホン

玄関子器 / 単3アルカリ乾電池3本 (市販品) 使用 親器 / 専用ACアダプタ (付属品) 使用



無線式で配線不要! 簡単にシステムアップ!

- 電波到達距離100m!
- 玄関子器の電池寿命が親器でわかる! 表示灯付き!
- 親器は卓上に設置できるスタンド付き!

玄関子器・親器セット

HC-10-B

DX ANTENNA CO., LTD.