

DELCA TEC

Sensor Light
3000Series

Prestige Leader in Home Security

Halogen Light

ハロゲン電球 100W

適用機種 LP-3100, LP-3200

100W

DX ANTENNA CO., LTD.

LP-3020

DELCA TEC

LP-3020


Halogen Light

ハロゲン電球 100W

取扱い方法

取替方法

1. コンセントから電源プラグを抜いてください。
2. ライトカバーを左に回し、取り外します。
3. 古いハロゲン球を抜き取り、新しいハロゲン球を差し込みます。



△ 注意

- ハロゲン球の取扱いは素手で行わず、必ず手袋などを使用してください。
※ 指紋や汚れがついた場合は電球の寿命が短くなります。
- ハロゲン球の取替えは必ず電源プラグを抜いてから行なってください。又、点灯中、消灯直後はハロゲン球およびライト部が熱くなっていますので触れないでください。

適用機種 LP-3100、LP-3200



T4975584700027



DX アンテナ株式会社

本社 / 〒652-0807 神戸市兵庫区兵衛通2番15号 TEL. (078) 682-0001 (代)
東京支社 / 〒160-0022 東京都新宿区新宿2丁目1番4号 TEL. (03) 3341-4566 (代)
長崎第1ビル

MADE IN CHINA
プラスチック外形寸法
(H) 116×(W) 61
×(D) 22mm
再生紙使用②